

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9676.747

Pripojovacie doštičkové svorky

State: 3.6.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9676.747 - Pripojovacie doštičkové svorky pre medené lamelové prípojnice

For the connection of laminated flat copper bars.

Features

Obj. č.	SV 9676.747
Materiál	Pripojovacia doska: E-Cu Prítlačný kus: nerezová oceľ Príchytká prípojnice: nerezová oceľ
Rozsah dodávky	Vrátane upevňovacieho materiálu (bez skrutiek)
Montážny pokyn	Požadovaná dĺžka skrutiek musí byť zvolená adekvátne podľa šírky prípojnice Š, tzn. dĺžka = Š + rozmer upevnenia. Skrutky nie sú súčasťou rozsahu dodávky. Príchytká prípojnice s nalisovanou maticou M10
Počet líšt na 1 vodič	2
Upevňovací rozmer	50 mm
Priestor na upevnenie lamelových medených prípojnic (Š x V)	32 x 20 mm
Vhodné pre lamelové medené prípojnice	Počet: 2 s počtom lamiel: 10 So šírkou lamely: 32 mm s hrúbkou lamely: 1 mm
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	0,34 kg
Brutto hmotnosť	0,346 kg
Podiel medi (kg / ks)	0,13
Číslo colnej sadzby	73269098
ETIM 9	EC002270
ECLASS 8.0	27400613

Features

Popis výrobku

SV pripojovacia doska, upínací priestor ŠxV: 32x20 mm, (plochá-PLS)

Approvals

Explanations

Declaration of conformity
Declaration of conformity UK