

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9677.010

# Lištové poistkové odpínače NH

State: 31.5.2026 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9677.010 - Lištové poistkové odpínače NH

3-pole, for bar systems with 185 mm centre-to-centre spacing.

## Features

Obj. č.	SV 9677.010
Prevedenie	1-pólové spínanie
Materiál	Polyamid Správanie sa pri požiari podľa UL 94-V0 Kontaktové dráhy: čiastočne postriebrená tvrdá meď
Farba	Chassis: RAL 7035 Kryt: RAL 7001 Rukoväť: RAL 7016
Pre veľkosť NH	00
Pre prípojnicové systémy s rozstupom	185 mm
Vývod vodičov	Top/bottom
Spôsob (elektrického) pripojenia	Screw M8
Počet pólov	3-pole
Menovité prevádzkové napätie	800 V (AC), 3~
Menovitý prevádzkový prúd max.	160 A
Poznámka	Pri použití komponentov na prípojniciach s krytom proti nebezpečnému dotyku je nevyhnutné použitie kontaktnej svorky
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (poistkové vložky)
Na montáž meracieho transformátora	Yes
Rozmery	Šírka: 50 mm Výška: 670 mm
Pripojenie okrúhlych vodičov	1,5 - 95 mm <sup>2</sup>
Vhodné pre prípojnice	Výška: 10 mm

# Features

Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	2,44 kg
Brutto hmotnosť	2,64 kg
Podiel medi (kg / ks)	0,6
Číslo colnej sadzby	85365080
ETIM 9	EC001046
ECLASS 8.0	27371402
Popis výrobku	SV NH lištový poistkový odpínač, veľ. 00, 160 A, 690 V, 3-pól, skrutka M8, 185 mm, 1-pólový prepínateľný, na inštaláciu prúdového transformátora

# Approvals

Approvals	CQC-CCC
Explanations	Declaration of conformity Declaration of conformity UK