

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9677.070

Lištový odpínač NH

State: 23.5.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9677.070 - Lištový odpínač NH

3-pole, for bar systems with 185 mm centre-to-centre spacing.

Features

Obj. č.	SV 9677.070
Prevedenie	3-pólové spínanie
Popis funkcie	Spínanie nezávislé na obsluhu vďaka automatickému okamihovému spínaču Bezpečné odpojenie kontaktov vďaka dvojitému prerušeniu
Materiál	Polyamid Správanie sa pri požiari podľa UL 94-V0 Kontaktové dráhy: čiastočne postriebrená tvrdá meď
Farba	Chassis: RAL 7035 Kryt: RAL 7001 Rukoväť: RAL 7016
Pre veľkosť NH	00
Pre prípojnicové systémy s rozstupom	185 mm
Vývod vodičov	Top
Spôsob (elektrického) pripojenia	Screw M8
Installation type	Clamping attachment
Počet pólov	3-pole
Menovité prevádzkové napätie	800 V (AC), 3~
Menovitý prevádzkový prúd max.	160 A
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (poistkové vložky)
Na montáž meracieho transformátora	Yes
Rozmery	Šírka: 50 mm Výška: 676 mm

Features

Pripojenie okrúhlych vodičov	1,5 - 95 mm ²
Vhodné pre prípojnice	Výška: 10 mm
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	4,82 kg
Brutto hmotnosť	5,02 kg
Podiel medi (kg / ks)	1,072
Číslo colnej sadzby	85043129
ETIM 9	EC001040
ECLASS 8.0	27371401
Popis výrobku	SV NH lištový poistkový odpínač, veľ. 00, 160 A, 690 V, 3-pól, skrutka M8, 185 mm, vývod kábla hore, uchytenie svorkou

Approvals

Explanations	Declaration of conformity
	Declaration of conformity UK