


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9677.075

Lištový odpínač NH

State: 18.9.2025 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9677.075 - Lištový odpínač NH

3pólové, pro systémy lišt s roztečí přípojnic 185 mm.

Features

Obj. č.	SV 9677.075
Provedení	3-pólové spínání
Popis funkce	Spínání nezávislé na obsluze díky automatickému mžikovému spínači Bezpečné odpojení kontaktů díky dvojitému přerušení
Materiál	Polyamid Chování při požáru dle UL 94-V0 Kontaktní dráhy: částečně postříbřená tvrdá měď
Barva	Chassis: RAL 7035 Kryt: RAL 7001 Rukojeť: RAL 7016
Pro velikost NH	00
Vývod vodičů	nahoře
Způsob (elektrického) připojení	Šroub M8
Installation type	Upevnění šroubem
Počet pólů	3 póly
Jmenovitý provozní proud max.	160 A
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (pojistkové vložky)
Pro montáž měřicího transformátoru	Yes
Rozměry	Šířka: 50 mm Výška: 676 mm
Připojení kulatých vodičů	1,5 - 95 mm ²
Vhodné pro přípojnice	Výška: 10 mm
Balení	1 ks

Features

Netto hmotnost	5
Brutto hmotnost	5.1
Podíl mědi (kg / ks)	0.959
Číslo celní sazby	85043129
EAN	4028177806719
ETIM 9	EC001040
ECLASS 8.0	27371401

Approvals

Explanations	Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě UK
--------------	---