


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9677.100

Lištové poistkové odpínače NH

State: 31.5.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9677.100 - Lištové poistkové odpínače NH

3-pole, for bar systems with 185 mm centre-to-centre spacing.

Features

Obj. č.	SV 9677.100
Prevedenie	3-pólové spínanie
Materiál	Polyamid Správanie sa pri požiari podľa UL 94-V0 Kontaktové dráhy: čiastočne postriebrená tvrdá meď
Farba	Chassis: RAL 7035 Kryt: RAL 7001 Rukoväť: RAL 7016
Pre veľkosť NH	1
Pre prípojnicové systémy s rozstupom	185 mm
Vývod vodičov	Top/bottom
Spôsob (elektrického) pripojenia	Bolt M12
Počet pólov	3-pole
Menovité prevádzkové napätie	800 V (AC), 3~
Menovitý prevádzkový prúd max.	250 A
Poznámka	Pri použití komponentov na prípojniciach s krytom proti nebezpečnému dotyku je nevyhnutné použitie kontaktnej svorky
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (poistkové vložky)
Na montáž meracieho transformátora	Yes
Rozmery	Šírka: 100 mm Výška: 670 mm
Pripojenie okrúhlych vodičov	6 - 240 mm ²
Vhodné pre prípojnice	Výška: 10 mm

Features

Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	4,78 kg
Brutto hmotnosť	5,18 kg
Podiel medi (kg / ks)	1,73
Číslo colnej sadzby	85365080
ETIM 9	EC001046
ECLASS 8.0	27371402
Popis výrobku	SV NH lištový poistkový odpínač, veľ. 1, 250 A, 690 V, 3-pólový, skrutka M12, 185 mm, pre inštaláciu prúdového transformátora

Approvals

Approvals	CQC-CCC
Explanations	Declaration of conformity Declaration of conformity UK