


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9677.260

## Lištový odpínač NH

State: 22.5.2026 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9677.260 - Lištový odpínač NH

3-pole, for bar systems with 185 mm centre-to-centre spacing.

## Features

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Obj. č.                              | SV 9677.260  |
| Prevedenie                           | 3-pólové spínanie  |
| Popis funkcie                        | Spínanie nezávislé na obsluhu vďaka automatickému okamihovému spínaču<br>Bezpečné odpojenie kontaktov vďaka dvojitému prerušeniu |
| Materiál                             | Polyamid<br>Správanie sa pri požiari podľa UL 94-V0<br>Kontaktové dráhy: čiastočne postriebrená tvrdá meď                        |
| Farba                                | Chassis: RAL 7035<br>Kryt: RAL 7001<br>Rukoväť: RAL 7016   |
| Pre veľkosť NH                       | 2  |
| Pre prípojnicové systémy s rozstupom | 185 mm   |
| Vývod vodičov                        | Bottom   |
| Spôsob (elektrického) pripojenia     | Screw M12  |
| Installation type                    | Screw attachment   |
| Počet pólov                          | 3-pole   |
| Menovité prevádzkové napätie         | 690 V (AC), 3~   |
| Menovitý prevádzkový prúd max.       | 400 A  |
| Test specification                   | IEC/DIN EN 60 947-3<br>DIN EN 60 269-2 (poistkové vložky)  |
| Rozmery                              | Šírka: 100 mm<br>Výška: 772 mm   |
| Pripojenie okrúhlych vodičov         | 6 - 240 mm <sup>2</sup>  |
| Vhodné pre prípojnice                | Výška: 10 mm   |

# Features

---

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Balenie               | 1 pc(s).  |
| Netto hmotnosť        | 11,82 kg  |
| Brutto hmotnosť       | 12,22 kg  |
| Podiel medi (kg / ks) | 3,685   |
| Číslo colnej sadzby   | 85043129  |
| ETIM 9                | EC001040  |
| ECLASS 8.0            | 27371401  |
| Popis výrobku         | SV NH lištový poistkový odpínač, veľ. 2, 400 A, 690 V, 3-pólový, skrutka M12, 185 mm, vývod kábla dole, skrutkové upevnenie |

# Approvals

---

|              |   |
|--------------|---|
| Explanations | Declaration of conformity<br>Declaration of conformity UK |
|--------------|---|