

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9677.265

## Lištový odpínač NH

State: 4.4.2026 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9677.265 - Lištový odpínač NH

3pólové, pro systémy lišt s roztečí přípojníc 185 mm.

## Features

Obj. číslo	SV 9677.265
Provedení	3-pólové spínání
Popis funkce	Spínání nezávislé na obsluze díky automatickému mžikovému spínači Bezpečné odpojení kontaktů díky dvojitému přerušení
Materiál	Polyamid Chování při požáru dle UL 94-V0 Kontaktní dráhy: částečně postříbřená tvrdá měď
Barva	Chassis: RAL 7035 Kryt: RAL 7001 Rukojeť: RAL 7016
Pro velikost NH	2
Pro přípojnícové systémy s roztečí	185 mm
Vývod vodičů	nahoře
Způsob (elektrického) připojení	Šroub M12
Installation type	Upevnění šroubem
Počet pólů	3 póly
Jmenovité provozní napětí	690 V (AC), 3~
Jmenovitý provozní proud max.	400 A
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (pojistkové vložky)
Rozměry	Šířka: 100 mm Výška: 772 mm
Připojení kulatých vodičů	6 - 240 mm <sup>2</sup>
Vhodné pro přípojnice	Výška: 10 mm

# Features

---

Balení	1 ks
Netto hmotnost	13,5 kg
Brutto hmotnost	14 kg
Podíl mědi (kg / ks)	4,003
Číslo celní sazby	85043129
ETIM 9	EC001040
ECLASS 8.0	27371401
Popis výrobku	NH lištový pojistkový odpínač, velikost 2, 400 A, 690 V, 3pólový, M12, 185 mm

# Approvals

---

Explanations	Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě UK
--------------	---