

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9677.265

## Lištový odpínač NH

State: 11.7.2026 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9677.265 - Lištový odpínač NH

3-pole, for bar systems with 185 mm centre-to-centre spacing.

## Features

Obj. č.	SV 9677.265
Prevedenie	3-pólové spínanie
Popis funkcie	Spínanie nezávislé na obsluhu vďaka automatickému okamihovému spínaču Bezpečné odpojenie kontaktov vďaka dvojitému prerušeniu
Materiál	Polyamid Správanie sa pri požiari podľa UL 94-V0 Kontaktové dráhy: čiastočne postriebrená tvrdá meď
Farba	Chassis: RAL 7035 Kryt: RAL 7001 Rukoväť: RAL 7016
Pre veľkosť NH	2
Pre prípojnicové systémy s rozstupom	185 mm
Vývod vodičov	Top
Spôsob (elektrického) pripojenia	Screw M12
Installation type	Screw attachment
Počet pólov	3-pole
Menovité prevádzkové napätie	690 V (AC), 3~
Menovitý prevádzkový prúd max.	400 A
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (poistkové vložky)
Rozmery	Šírka: 100 mm Výška: 772 mm
Pripojenie okrúhlych vodičov	6 - 240 mm <sup>2</sup>
Vhodné pre prípojnice	Výška: 10 mm

# Features

---

Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	13,5 kg
Brutto hmotnosť	14 kg
Podiel medi (kg / ks)	4,003
Číslo colnej sadzby	85043129
ETIM 9	EC001040
ECLASS 8.0	27371401
Popis výrobku	SV NH lištový poistkový odpínač, veľ. 2, 400 A, 690 V, 3-pólový, skrutka M12, 185 mm, vývod kábla hore, skrutkové upevnenie

# Approvals

---

Explanations	Declaration of conformity Declaration of conformity UK
--------------	---