


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9677.315

# Lištové pojistkové odpínače NH

State: 6.4.2026 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9677.315 - Lištové pojistkové odpínače NH s elektronickou indikací stavu pojistek (ESÜ)

3pólové, pro systémy lišt s roztečí přípojníc 185 mm.

## Features

Obj. číslo	SV 9677.315
Provedení	3-pólové spínání
Materiál	Polyamid Chování při požáru dle UL 94-V0 Kontaktní dráhy: částečně postříbřená tvrdá měď
Barva	Chassis: RAL 7035 Kryt: RAL 7001 Rukojeť: RAL 7016
Pro velikost NH	3
Pro přípojnícové systémy s roztečí	185 mm
Vývod vodičů	nahore/dole
Způsob (elektrického) připojení	Svorník M12
Počet pólů	3 póly
Jmenovité provozní napětí	400 V, 3~
Jmenovitý provozní proud max.	630 A
Poznámka	Při použití komponent na přípojnících s krytem proti nebezpečnému dotyku je nezbytné použití kontaktní svorky
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (pojistkové vložky)
Pro montáž měřícího transformátoru	Yes
Rozměry	Šířka: 100 mm Výška: 830 mm
Připojení kulatých vodičů	6 - 240 mm <sup>2</sup>

# Features

---

Vhodné pro přípojnice	Výška: 10 mm
Balení	1 ks
Netto hmotnost	6,4 kg
Brutto hmotnost	7 kg
Podíl mědi (kg / ks)	2,47
Číslo celní sazby	85365080
ETIM 9	EC001046
ECLASS 8.0	27371402
Popis výrobku	Lištový poj.odp. NH 3, 630A, 3p.sp., ESU

# Approvals

---

Explanations	Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě UK
--------------	---