

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9677.380

Lištový odpínač NH

State: 23.5.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9677.380 - Lištový odpínač NH s elektronickou indikáciou stavu poistiek (ESÜ)

3-pole, for bar systems with 185 mm centre-to-centre spacing.

Features

Obj. č.	SV 9677.380
Prevedenie	3-pólové spínanie
Popis funkcie	Spínanie nezávislé na obsluhu vďaka automatickému okamihovému spínaču Bezpečné odpojenie kontaktov vďaka dvojitému prerušeniu
Materiál	Polyamid Správanie sa pri požiari podľa UL 94-V0 Kontaktové dráhy: čiastočne postriebrená tvrdá meď
Farba	Chassis: RAL 7035 Kryt: RAL 7001 Rukoväť: RAL 7016
Pre veľkosť NH	3
Pre prípojnicové systémy s rozstupom	185 mm
Vývod vodičov	Bottom
Spôsob (elektrického) pripojenia	Screw M12
Installation type	Screw attachment
Počet pólov	3-pole
Menovité prevádzkové napätie	400 V, 3~
Menovitý prevádzkový prúd max.	630 A
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (poistkové vložky)
Rozmery	Šírka: 100 mm Výška: 941 mm

Features

Pripojenie okrúhlych vodičov	6 - 240 mm ²
Vhodné pre prípojnice	Výška: 10 mm
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	15,56 kg
Brutto hmotnosť	15,72 kg
Podiel medi (kg / ks)	4,78
Číslo colnej sadzby	85043129
ETIM 9	EC001040
ECLASS 8.0	27371401
Popis výrobku	SV NH lištový poistkový odpínač, veľ. 3, 630 A, 400 V, 3-pólový, skrutka M12, 185 mm, vývod kábla dole, skrutkové upevnenie

Approvals

Explanations	Declaration of conformity Declaration of conformity UK
--------------	---