


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9677.710 Prístrojové adaptéry

State: 22.5.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9677.710 - Prístrojové adaptéry svorkové upevnenie

For circuit-breakers from ABB, Eaton, Schneider Electric and Siemens. For bar systems with 185 mm centre-to-centre spacing.

Features

Obj. č.	SV 9677.710
Materiál	Polyamid Správanie sa pri požiari podľa UL 94-V0
Farba	RAL 7035
Pre prípojnicové systémy s rozstupom	185 mm
Vývod vodičov	Bottom
Installation type	Clamping attachment
Počet pólov	3-pole
Menovitý prúd max.	1 600 A
Menovité prevádzkové napätie	690 V, 3~
Poznámka	Vývod vodiča: výstup spínača, resp. ako vývodný vodič zo spínacieho prístroja Vhodné na použitie spínacích prístrojov s čelným skrutkovým pripojením Možnosť montáže na systém prípojnic s krycím profilom a bez krycieho profilu
Rozmery	Šírka: 300 mm Výška: 652 mm
Vhodné pre prípojnice	Výška: 10 mm
Vhodné pre výrobcov (typ)	ABB (XT7 – 1250 A/1600 A) Eaton (NZM4 - 1250 A/1600 A) Schneider Electric (NS - 1250 A/1600 A) Siemens (3VA27 - 1250 A/1600 A)
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	21,12 kg

Features

Brutto hmotnosť	22,2 kg
Podiel medi (kg / ks)	14,68
Číslo colnej sadzby	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Popis výrobku	Prístrojový adaptér SV, 1600 A, 690 V, 3-pólový, 185 mm, montáž pomocou svorky

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	Declaration of conformity Declaration of conformity UK