

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9677.780 Prístrojové adaptéry

State: 28.5.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9677.780 - Prístrojové adaptéry skrutkové upevnenie

For circuit-breakers from ABB, Eaton, Schneider Electric and Siemens. For bar systems with 185 mm centre-to-centre spacing.

Features

Obj. č.	SV 9677.780
Materiál	Polyamid Správanie sa pri požiari podľa UL 94-V0
Farba	RAL 7035
Rozsah dodávky	Pripojovacie lamelové vodiče
Pre prípojnicové systémy s rozstupom	185 mm
Vývod vodičov	Bottom
Installation type	Screw attachment
Počet pólov	3-pole
Menovitý prúd max.	630 A
Menovité prevádzkové napätie	690 V, 3~
Poznámka	Vývod vodiča: výstup spínača, resp. ako vývodný vodič zo spínacieho prístroja Vhodné na použitie spínacích prístrojov s čelným skrutkovým pripojením Na upevnenie na perforované prípojnice. Je nutné pamätať na to, že v oblasti prístrojov nie je namontovaný žiadny krycí profil.
Rozmery	Šírka: 150 mm Výška: 585 mm
Vhodné pre prípojnice	Výška: 10 mm
Vhodné pre výrobcov (typ)	ABB (Tmax T5) Eaton (NZM3) Schneider Electric (NSX630) Siemens (3VA23, 3VA24, 3VL4)
Balenie	1 pc(s).

Features

Netto hmotnosť	5,92 kg
Brutto hmotnosť	6,32 kg
Podiel medi (kg / ks)	3,652
Číslo colnej sadzby	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Popis výrobku	SV prístrojový adaptér 630A 690V, 3-pólový, 185 mm skrutkové uchytenie

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	Declaration of conformity Declaration of conformity UK