

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9677.900 Pripojovacie adaptéry

State: 25.6.2026 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9677.900 - Pripojovacie adaptéry

For the connection of round conductors. For bar systems with 185 mm centre-to-centre spacing.

## Features

Obj. č.	SV 9677.900
Materiál	Chassis: sklolaminátový polyester Správanie sa pri požiari podľa UL 94-V0
Farba	RAL 7035
Pre prípojnicové systémy s rozstupom	185 mm
Vývod vodičov	Top/bottom
Spôsob (elektrického) pripojenia	Screw M12
Počet pólov	3-pole
Menovitý prúd max.	800 A
Menovité prevádzkové napätie	690 V, 3~
Poznámka	Pri použití komponentov na prípojniciach s krytom proti nebezpečnému dotyku je nevyhnutné použitie kontaktnej svorky
Rozmery	Šírka: 100 mm Výška: 665 mm
Pripojenie okrúhlych vodičov	6 - 240 mm <sup>2</sup>
Vhodné pre prípojnice	Výška: 10 mm
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	4,5 kg
Brutto hmotnosť	5 kg
Podiel medi (kg / ks)	3,128
Číslo colnej sadzby	85369010
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304

# Features

---

Popis výrobku

Pripojovací adaptér SV, 800 A, 690 V, 3-pólový, 185 mm, horný/dolný  
vývod kábla, pripojenie okrúhleho vodiča 6-240 mm<sup>2</sup>

# Approvals

---

Explanations

Declaration of conformity  
Declaration of conformity UK