

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9677.905 Pripojovacie adaptéry

State: 4.6.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9677.905 - Pripojovacie adaptéry

For the connection of round conductors. For bar systems with 185 mm centre-to-centre spacing.

Features

| | |
|--------------------------------------|--|
| Obj. č. | SV 9677.905 |
| Materiál | Chassis: sklolaminátový polyester Správanie sa pri požiari podľa UL 94-V0 |
| Farba | RAL 7035 |
| Rozsah dodávky | Kryty na ochranu pred nebezpečným dotykom |
| Pre pripojnicové systémy s rozstupom | 185 mm |
| Vývod vodičov | Top/bottom |
| Spôsob (elektrického) pripojenia | Screw M12 |
| Počet pólov | 3-pole |
| Menovitý prúd max. | 1 400 A |
| Menovité prevádzkové napätie | 690 V, 3~ |
| Poznámka | Pri použití komponentov na pripojniciach s krytom proti nebezpečnému dotyku je nevyhnutné použitie kontaktnej svorky |
| Rozmery | Šírka: 100 mm Výška: 960 mm |
| Pripojenie okrúhlych vodičov | 6 - 300 mm ² |
| Vhodné pre pripojnice | Výška: 10 mm |
| Balenie | 1 pc(s). |
| Netto hmotnosť | 11 kg |
| Brutto hmotnosť | 11,5 kg |
| Podiel medi (kg / ks) | 4,41 |
| Číslo colnej sadzby | 85369010 |
| ETIM 9 | EC001531 |

Features

ECLASS 8.0

27370304

Popis výrobku

Pripojovací adaptér SV, 1400 A, 690 V, 3-pólový, 185 mm, vývod kábľa dole, pripojenie okrúhleho vodiča 6-300 mm²

Approvals

Explanations

Declaration of conformity

Declaration of conformity UK