

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 9680.025

System radových skříň VX25

State: 26.6.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 9680.025 - Systém radových skříň VX25 Rozvádzačové skrine pre poistkové odpínače

Baying systems for the distribution of electrical power with NH slimline fuse-switch disconnectors (ABB or Jean Müller).



Features

Obj. č.	VX 9680.025
Materiál	Oceľový plech, 1,5 mm
Povrch	Rámová konštrukcia skrine: základná farba nanosená máčaním Dvere, strecha a zadná stena: základná farba nanosená máčaním, z vonkajšej strany štruktúrovaná prášková farba Podlahové plechy: pozinkované
Farba	RAL 7035
Rozsah dodávky	Rámová konštrukcia skrine Dvere Strešný plech Zadná stena Podlahové plechy Čelné kryty Uzáver: Doppelbart, 3 mm Bočnice funkčného priestoru Zberná konštrukcia pre spínacie pripojovacie lišty s poistkami (výrobok ABB SlimLine/Jean Müller SASIL)

Features

Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529	Up to IP 2X (depending on the panels)
Test specification	IEC 61 439-1/-2 IEC 61 641
Rozmery	Šírka: 1.000 mm Výška: 2.200 mm Hĺbka: 600 mm
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	135,2 kg
Brutto hmotnosť	146,4 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)	333,1 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Číslo colnej sadzby	94032080
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Popis výrobku	VX rozvádzačová skriňa pre poistkové odpínače, ŠxVxH: 1000x2200x600 mm, oceľový plech

Approvals

Certificates	Surface finish
Explanations	Declaration of conformity