


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 9680.207

System řadových skříní VX25

State: 17.4.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 9680.207 - Systém řadových skříní VX25 Rozváděčové skříně pro pojistkové odpínače

Systémy řadových skříní pro rozvod proudu s lištovými pojistkovými odpínači NH (od výrobce ABB nebo Jean Müller).



Features

| | |
|----------------|---|
| Obj. číslo | VX 9680.207 |
| Materiál | Ocelový plech, 1,5 mm |
| Povrch | Rámová konstrukce skříně: základní barva nanosená máčením Dveře, střeška a zadní stěna: základní barva nanosená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva Podlahové plechy: pozinkované |
| Barva | RAL 7035 |
| Rozsah dodávky | Rámová konstrukce skříně Dveře Střešní plech Zadní stěna Podlahové plechy Čelní kryty Uzávěr: Doppelbart, 3 mm Bočnice funkčního prostoru Sběrná konstrukce pro spínací přípojovací lišty s pojistkami (výrobek ABB SlimLine/Jean Müller SASIL) |

Features

| | |
|------------------------------------|--|
| Stupeň krytí IP dle normy EN 60529 | Do IP 2X (v závislosti na provedení skříně) |
| Test specification | IEC 61 439-1/-2 IEC 61 641 |
| Rozměry | Šířka: 1.200 mm Výška: 2.000 mm Hloubka: 800 mm |
| Balení | 1 ks |
| Netto hmotnost | 149,6 kg |
| Brutto hmotnost | 166,2 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 368,6 kg CO2 eq (Cat B) |
| Upozornění ke třídě PCF | Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení |
| Číslo celní sazby | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Popis výrobku | Rozváděčová skříň VX25 pro horizontální pojistkové odpínače, ŠxVxH: 1200x2000x800 mm, ocelový plech |

Approvals

| | |
|--------------|---|
| Certificates | Povrch |
| Explanations | Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě UK |