


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 9680.207

System radových skříň VX25

State: 2.6.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 9680.207 - Systém radových skříň VX25 Rozvádzačové skrine pre poistkové odpínače

Baying systems for the distribution of electrical power with NH slimline fuse-switch disconnectors (ABB or Jean Müller).



Features

| | |
|----------------|---|
| Obj. č. | VX 9680.207 |
| Materiál | Oceľový plech, 1,5 mm |
| Povrch | Rámová konštrukcia skrine: základná farba nanosená máčaním Dvere, strecha a zadná stena: základná farba nanosená máčaním, z vonkajšej strany štruktúrovaná prášková farba Podlahové plechy: pozinkované |
| Farba | RAL 7035 |
| Rozsah dodávky | Rámová konštrukcia skrine Dvere Strešný plech Zadná stena Podlahové plechy Čelné kryty Uzáver: Doppelbart, 3 mm Bočnice funkčného priestoru Zberná konštrukcia pre spínacie pripojovacie lišty s poistkami (výrobok ABB SlimLine/Jean Müller SASIL) |

Features

| | |
|--|--|
| Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529 | Up to IP 2X (depending on the panels) |
| Test specification | IEC 61 439-1/-2 IEC 61 641 |
| Rozmery | Šírka: 1.200 mm Výška: 2.000 mm Hĺbka: 800 mm |
| Balenie | 1 pc(s). |
| Netto hmotnosť | 149,6 kg |
| Brutto hmotnosť | 166,2 kg |
| PCF per pack (cradle-to-gate) | 368,6 kg CO2 eq (Cat B) |
| Note on PCF category | Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared |
| Číslo colnej sadzby | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Popis výrobku | VX rozvádzačová skriňa pre poistkové odpínače, ŠxVxH 1200x2000x800 mm, oceľový plech |

Approvals

| | |
|--------------|---|
| Certificates | Surface finish |
| Explanations | Declaration of conformity Declaration of conformity UK |