

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SV 9681.208**

**Montážní děrované lišty**

State: 18.4.2026 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9681.208 - Montážní děrované lišty pro dělené dveře

K dodatečné montáži. Montážní děrované lišty mají rozměrový rastr 25 mm a lze je na zadní straně dveří použít pro individuální osazení např. kabelovými kanály, držáky hadic atd.



## Features

Obj. číslo	SV 9681.208
Popis výrobku	Pro dodatečnou montáž na dělené dveře. Montážní děrované lišty mají rozměrový rastr 25 mm a lze je na zadní straně dveří použít pro individuální osazení např. kabelovými kanály, držáky hadic atd. Průměr otvorů montážní děrované lišty: 4,5 mm.
Materiál	ocelový plech, 1 mm
Povrch	Pozinkovaný
Rozsah dodávky	Včetně upevňovacího materiálu
Délka	598 mm
Rozměry	Délka: 598 mm
Vhodné pro	Šířka: 800 mm
OUT_SUITABLE_FOR_PARTIAL_DOOR_HEIGHTS	150 - 800 mm
Balení	10 ks
Netto hmotnost	1,9 kg
Brutto hmotnost	1,914 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	6,9 kg CO2 eq (Cat B)
Upozornění ke třídě PCF	Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení

## Features

---

Číslo celní sazby	39269097
ETIM 9	EC000386
ECLASS 8.0	27400501
Popis výrobku	VX Montání děrované lišty, délka 598 mm, pro dělené dveře ŠxV: 800x150-800 mm

## Approvals

---

Explanations	Prohlášení o shodě UK
--------------	-----------------------