

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9682.106 Dělené dveře

State: 18.9.2025 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9682.106 - Dělené dveře pro VX

Závěsy dveří dle volby vpravo nebo vlevo.

Features

Obj. č.	SV 9682.106
Materiál	Ocelový plech, 2 mm
Povrch	Strukturovaná prášková barva
Barva	RAL 7035
Rozsah dodávky	Dělené dveře Dělicí příčka Závěsy Uzavírací díly Včetně upevňovacího materiálu
Poznámka	Úhel otevření dělených dveří max. 130°
Uzávěr	Počet uzávěrů: 2
Rozměry	Šířka: 1.000 mm Výška: 600 mm
Vhodné pro	Šířka: = 1.000 mm
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529	IP 54
Balení	1 ks
Netto hmotnost	11.6
Brutto hmotnost	12.6
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	48 kg CO2 eq (Cat B)
Upozornění ke třídě PCF	Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
Číslo celní sazby	94039910
EAN	4028177929173
ETIM 9	EC000747

Features

ECLASS 8.0

27182204

Approvals

Explanations

Prohlášení o shodě UK