


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9682.187 Dělené dveře

State: 12.5.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9682.187 - Dělené dveře pro VX

Závěsy dveří dle volby vpravo nebo vlevo.

Features

Obj. číslo	SV 9682.187
Provedení	s prosklenými dveřmi
Popis výrobku	Vhodné pro skříně VX místo dveří nebo zadní stěny. Dělené dveře lze vzájemně kombinovat. Na horním a dolním konci je vždy třeba zakrytí. Závěsy dveří lze instalovat vpravo nebo vlevo. U dveří bez prosklení (výška 600–1000 mm) je možné namontovat rám pro monitor 2305.000. Sériová uzavírací vložka typu Doppelbart, zaměnitelná za uzavírací vložky, provedení A.
Materiál	Ocelový plech, 2 mm Skleněné okno: jednovrstvé bezpečnostní sklo, 3 mm
Povrch	Strukturovaná prášková barva
Barva	RAL 7035
Rozsah dodávky	Dělené dveře Dělicí příčka Závěsy Uzavírací díly Včetně upevňovacího materiálu
Poznámka	Úhel otevření dělených dveří max. 130°
Uzávěr	Počet uzávěrů: 2
Rozměry	Šířka: 800 mm Výška: 600 mm
Vhodné pro	Šířka: = 800 mm
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60529	IP 54
Balení	1 ks
Netto hmotnost	9,6 kg
Brutto hmotnost	10,04 kg

Features

PCF/VE (Cradle-to-Gate)	38,2 kg CO2 eq (Cat B)
Upozornění ke třídě PCF	Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
Číslo celní sazby	94039910
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204
Popis výrobku	VX Dělené dveře, ŠxV: 800x600 mm, s prosklením, ocelový plech

Approvals

Explanations	Prohlášení o shodě UK
--------------	-----------------------