


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9682.187 Delené dvere

State: 2.6.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9682.187 - Delené dvere pre VX

Door may be optionally hinged on the right or left.

Features

Obj. č.	SV 9682.187
Prevedenie	s presklenými dverami
Materiál	Oceľový plech, 2 mm Sklenené okno: jednovrstvové bezpečnostné sklo, 3 mm
Povrch	Štruktúrovaný náter
Farba	RAL 7035
Rozsah dodávky	Delené dvere Deliaca priečka Pánty Uzatváracie diely Vrátane upevňovacieho materiálu
Poznámka	Uhol otvorenia delených dverí max. 130°
Uzáver	Počet uzáverov: 2
Rozmery	Šírka: 800 mm Výška: 600 mm
Vhodné pre	Šírka: = 800 mm
Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529	IP 54
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	9,6 kg
Brutto hmotnosť	10,04 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)	38,2 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Číslo colnej sadzby	94039910

Features

ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204
Popis výrobku	SV čiastkové dvere pre VX, ŠxV: 800x600 mm, s preskleným oknom

Approvals

Explanations	Declaration of conformity UK
--------------	------------------------------