


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9683.624

Delená montážna doska

State: 30.5.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9683.624 - Delená montážna doska pre bočnice funkčného priestoru

With or without duct, for direct attachment to the functional space side panel.

Features

Obj. č.	SV 9683.624
Prevedenie	plná
Materiál	Oceľový plech, 2 mm
Povrch	Pozinkovaný
Rozsah dodávky	Vrátane uholníkového držiaka a upevňovacieho materiálu
Pre výšku funkčného priestoru	400 mm
Rozmery	Šírka: 1.102 mm Výška: 393 mm
Vhodné pre	Šírka: = 1.200 mm
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	9 kg
Brutto hmotnosť	9,14 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)	34,8 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Číslo colnej sadzby	94039910
ETIM 9	EC000213
ECLASS 8.0	27400613
Popis výrobku	SV čiastková montážna doska, ŠxV: 1102x393 mm, plná, pre VX (Š: 1200 mm)

Approvals

Explanations

Declaration of conformity UK