


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CS 9751.918 Multifunkčná skriňa

State: 31.5.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CS 9751.918 - Multifunkčná skriňa

Twin-walled aluminium enclosure for outdoor siting with resistance class RC 2.



Features

Obj. č.	CS 9751.918
Materiál	Skriňa, strecha, dvere, podlahový plech: hliník, AlMg3, 2,0 mm Montážna doska(y): hliník, AlMg3, 3,0 mm Upevňovacia lišta: nerezová oceľ 1.4016 (AISI 430)
Povrch	Štruktúrovaná prášková farba Polyester odolný voči UV žiareniu
Farba	RAL 7035
Rozsah dodávky	Dvojstenná vonkajšia skriňa, kompletne predmontovaná Ochranná strieška proti poveternostným vplyvom s ventiláciou, pripravené na montáž systému Direct Air Cooling (DAC) Aretácia dverí pomocou mechanickej západky (cca 155 °) Otočná páková rukoväť a profilová cylindrická polvložka, zámok BJ20027 Podstavec na ranžirovanie káblov, opláštený po celom obvode Prírubové dosky Podlahový plech Vrátane 4 montážnych dosiek Vstavaná stredová prepážka Navarená stredová prepážka stredné dvere, blokovanie zvnútra
Rozmery	Šírka: 2.000 mm Výška: 1.050 mm Hĺbka: 500 mm

Features

Rozmery	Celková výška: 1.600 mm Výška strechy na ochranu proti dažďu: 130 mm Výška podstavca: 400 mm
Rozmery montážnej dosky (Š x V)	548 mm x 941 mm 548 mm x 941 mm 375 mm x 941 mm 280 mm x 941 mm
Počet dverí	3
Uzáver	Vykonanie uzáveru: 3-bodový uzatvárací systém s jednoduchou a dvojitou cylindrickou vložkou zámku Počet uzáverov: 3 Vložka uzáveru: BJ20027
Prírubová doska	Veľkosť: 2 Počet: 4
Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529	IP 55
Stupeň krytia NEMA	NEMA 3R NEMA 12
Poznámka	Uhol otvorenia dverí je cca 155° pri ľavých a pravých dverách a cca 110° pri prostredných dverách.
Poznámka k obj. č.	Dodacia lehota na vyžiadanie
Základný materiál	Aluminium
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	175 kg
Brutto hmotnosť	195 kg
Číslo colnej sadzby	94032080
ETIM 9	EC000261
Popis výrobku	CS multifunkčná skriňa MFG 18, 3 dvere, dvojstenné, ŠxVxH 2000x1600x500 mm