


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CS 9765.150

Skříňové svítidlo, 48 V DC

State: 18.12.2025 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CS 9765.150 - Skříňové svítidlo, 48 V DC s připojovacími vodiči

Robustní svítidla, upevňuje se pomocí pružinových svorek svisle nebo vodorovně v rámovém profilu nebo se používá zavěšená jako přímý světelný zdroj během údržby.

Features

Obj. č.	CS 9765.150
Rozsah dodávky	2 pružinové svorky Upevňovací materiál
Jmenovitý příkon	11 W
Průměr	62 mm
Diameter protective tube	38 mm
Délka	450 mm
Length light outlet	195 mm
Length protective tube	320 mm
Délka přívodního kabelu	3 m
Možnosti připojení	Integrovaný připojovací kabel s otevřeným koncem
Světelný zdroj	Zářivka TC-SEL, 4 piny
Světelný tok	900 lm
Rozměry	Délka: 450 mm
Rozsah provozních teplot	-20 °C...40 °C
Jmenovité provozní napětí	48 V (DC)
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60529	IP 64
Balení	1 ks
Netto hmotnost	1.03
Brutto hmotnost	1.05

Features

Číslo celní sazby	94054990
EAN	4028177493605
ECLASS 8.0	27189241