

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CS 9781.860

Bočnica, skrutkovateľná

State: 22.5.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CS 9781.860 - Bočnica, skrutkovateľná pre CS Toptec, radovo pripojiteľné

Twin-walled, screw-fastened side panel, including roof side parts.

Features

Obj. č.	CS 9781.860
Materiál	Hliník AlMg3
Povrch	Štruktúrovaná prášková farba Polyester odolný voči UV žiareniu
Farba	RAL 7035
Rozsah dodávky	Bočnice Strešné bočnice Vrátane uzemňovacieho a upevňovacieho materiálu
Vhodné pre	Typ skrine: CS Toptec, bayable Výška: = 1.800 mm Hĺbka: = 600 mm
Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529	IP 55
Stupeň krytia NEMA	NEMA 3R NEMA 12
Základný materiál	Aluminium
Balenie	2 pc(s).
Netto hmotnosť	36 kg
Brutto hmotnosť	48,5 kg
Číslo colnej sadzby	94039910
ETIM 9	EC002524
ETIM 8	EC002524
ECLASS 8.0	27182101
Popis výrobku	CS bočnica, dvojplášťová, pre VxH: 1800x600 mm, hliník AlMg3