

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## CS 9781.880

## Bočnica, skrutkovateľná

State: 22.5.2026 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CS 9781.880 - Bočnica, skrutkovateľná pre CS Toptec, radovo pripojiteľné

Twin-walled, screw-fastened side panel, including roof side parts.

## Features

Obj. č.	CS 9781.880
Materiál	Hliník AlMg3
Povrch	Štruktúrovaná prášková farba Polyester odolný voči UV žiareniu
Farba	RAL 7035
Rozsah dodávky	Bočnice Strešné bočnice Vrátane uzemňovacieho a upevňovacieho materiálu
Vhodné pre	Typ skrine: CS Toptec, bayable Výška: = 1.800 mm Hĺbka: = 800 mm
Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529	IP 55
Stupeň krytia NEMA	NEMA 3R NEMA 12
Základný materiál	Aluminium
Balenie	2 pc(s).
Netto hmotnosť	57 kg
Brutto hmotnosť	63 kg
Číslo colnej sadzby	94039910
ETIM 9	EC002524
ETIM 8	EC002524
ECLASS 8.0	27182101
Popis výrobku	CS bočnica, dvojplášťová, pre VxH: 1800x800 mm, hliník AlMg3