


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CS 9782.866

SK Toptec, radovo pripojiteľné

State: 10.6.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CS 9782.866 - SK Toptec, radovo pripojiteľné

Radovo spojitelná, dvojplášťová skriňa na vonkajšie použitie s podstavcom 100 mm, dverami, zadnou stenou a mechanicky súvislo radovo spojitelnou ochrannou strieškou bez medzier proti poveternostným vplyvom. Pre efektívne a flexibilné vnútorné vybavenie je k dispozícii kompletný rám skrine. Skriňa je pripravená na montáž nástennej chladiacej jednotky Blue e+ na vonkajšie použitie.



Features

Obj. č.	CS 9782.866
Prevedenie	pre usporiadanie v rade S výrezom pre chladiacu jednotku do vonkajšieho prostredia 1,5 kW
Materiál	Rám skrine: nerez oceľ 1.4301 (AISI 304) Ploché diely a kryty podstavca: hliník, AlMg3 Strecha proti dažďu: hliník
Povrch	Štruktúrovaná prášková farba Polyester odolný voči UV žiareniu
Farba	RAL 7035

Features

Rozsah dodávky	Radovo pripojiteľná, dvojplášťová skriňa na vonkajšie použitie Rám skrine so systémovým dierovaním 25 mm v strešnom a podlahovom ráme a vertikálne profily s 2 upevňovacími rovinami Čelné dvere s dverovou aretáciou, otočnou pákovou rukoväťou a profilovou cylindrickou polvložkou, zámok BJ20027 Zadná stena Strecha na ochranu proti dažďu Podstavec s priskrutkovanými prírubovými doskami a priskrutkovanými krytmi vpredu a vzadu
Rozmery	Šírka: 800 mm Výška: 1.600 mm Hĺbka: 600 mm
Rozmery	Celková výška: 1.745 mm Výška strechy na ochranu proti dažďu: 45 mm Výška podstavca: 100 mm
Počet dverí	1
Uzáver	Vykonanie uzáveru: 3-point locking Počet uzáverov: 1 Vložka uzáveru: BJ20027
Prírubová doska	Veľkosť: 2 Počet: 2
Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529	IP 55
Stupeň krytia NEMA	NEMA 3R NEMA 12
Kód IK	IK10
Poznámka	Všetky ploché diely zdvojené a uzemnené (vonkajšia stena na vnútornej stene) Pre montáž samostatne stojacej systémovej skrine sú nutné bočnice pre CS Toptec, radovo spojitelné
Poznámka k obj. č.	Na uzavretie výrezu je nutná klimatizačná jednotka alebo plech adaptéra
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	70 kg

Features

Brutto hmotnosť	70,5 kg
Číslo colnej sadzby	94032080
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Popis výrobku	CS Toptec, radovo spojitelný, ŠxVxH: 800x1600x600 mm, s výrezom pre vonkajšiu chladiacu jednotku 1,5 kW

Approvals

Explanations

Declaration of conformity