


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## CS 9783.510

## Venkovní skříň Basic

State: 25.12.2025 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CS 9783.510 - Venkovní skříň Basic

Jednostěnné skříňové systémy, jednodveřové a dvojdvěřové. Připraveno k použití ve všech aplikacích s pasivní vnitřní výbavou nebo nízkými ztrátami ve venkovním prostředí. Střešní koncept s obvodovými ventilačními žebry.



## Features

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obj. č.        | CS 9783.510                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Materiál       | Hliník AlMg3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Povrch         | Strukturovaná prášková barva<br>Polyester odolný proti UV záření                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Barva          | RAL 7035                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Rozsah dodávky | Jednostěnná venkovní skříň, kompletně předmontovaná<br>Základní skříň s podlahovým plechem, třídílným<br>Systémové děrování 25 mm ve střeše, podlaze, vpředu a v hloubce skříně<br>Čelní dveře s dvevní aretací, otočnou pákovou rukojetí a profilovou půlválcovou vložkou, zámek BJ20027<br>Transportní podstavec s přišroubovanými kryty vpředu a vzadu<br>Střecha na ochranu proti dešti |
| Rozměry        | Šířka: 800 mm<br>Výška: 800 mm<br>Hloubka: 400 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

# Features

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rozměry                              | Celková výška: 955 mm<br>Šířka střechy na ochranu proti dešti: 850 mm<br>Výška střechy na ochranu proti dešti: 55 mm<br>Hloubka střechy na ochranu proti dešti: 450 mm<br>Světlá šířka: 712 mm<br>Světlá výška: 712 mm<br>Světlá hloubka: 349 mm<br>Výška podstavce: 100 mm |
| Type rating podle UL 50E             | Type 3R                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529 | IP 55                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Kód IK                               | IK10                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Základní materiál                    | Hliník                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Balení                               | 1 ks                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Netto hmotnost                       | 37                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Brutto hmotnost                      | 38                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| EAN                                  | 4028177569119                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ETIM 9                               | EC000261                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ECLASS 8.0                           | 27180101                                                                                                                                                                                                                                                                    |