

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## CS 9783.520

## Vonkajšie skrine Basic

State: 24.6.2026 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CS 9783.520 - Vonkajšie skrine Basic

Single-walled enclosure systems, one-door and two-door. Ready to use in all applications with passive interior installation or minimal heat loss in the outdoor sector. Roof concept with all-round louvred grilles



## Features

Obj. č.	CS 9783.520
Materiál	Hliník AlMg3
Povrch	Štruktúrovaná prášková farba Polyester odolný voči UV žiareniu
Farba	RAL 7035
Rozsah dodávky	Jednostenná vonkajšia skriňa, kompletne predmontovaná Základná skriňa s podlahovým plechom, trojdielnym Systémové dierovanie 25 mm v streche, podlahe, vpredu av hĺbke skrine Čelné dvere s dverovou aretáciou, otočnou pákovou rukoväťou a profilovou polcylindrickou vložkou, zámok BJ20027 Transportný podstavec s priskrutkovanými krytmi vpredu a vzadu Strecha na ochranu proti dažďu
Rozmery	Šírka: 800 mm Výška: 1.200 mm Hĺbka: 400 mm

# Features

Rozmery	Celková výška: 1.355 mm Šírka strechy na ochranu proti dažďu: 850 mm Výška strechy na ochranu proti dažďu: 55 mm Hĺbka strechy na ochranu proti dažďu: 450 mm Svetlá šírka: 712 mm Svetlá výška: 1.112 mm Svetlá hĺbka: 349 mm Výška podstavca: 100 mm
Type rating podľa UL 50E	Type 3R
Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529	IP 55
Kód IK	IK10
Základný materiál	Aluminium
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	46 kg
Brutto hmotnosť	48 kg
Číslo colnej sadzby	94032080
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101