

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CS 9783.550

Vonkajšie skrine Basic

State: 28.6.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CS 9783.550 - Vonkajšie skrine Basic

Single-walled enclosure systems, one-door and two-door. Ready to use in all applications with passive interior installation or minimal heat loss in the outdoor sector. Roof concept with all-round louvred grilles



Features

Obj. č.	CS 9783.550
Materiál	Hliník AlMg3
Povrch	Štruktúrovaná prášková farba Polyester odolný voči UV žiareniu
Farba	RAL 7035
Rozsah dodávky	Jednostenná vonkajšia skriňa, kompletne predmontovaná Základná skriňa s podlahovým plechom, trojdielnym Systémové dierovanie 25 mm v streche, podlahe, vpredu av hĺbke skrine Čelné dvere s dverovou aretáciou, otočnou pákovou rukoväťou a profilovou polcylindrickou vložkou, zámok BJ20027 Transportný podstavec s priskrutkovanými krytmi vpredu a vzadu Strecha na ochranu proti dažďu
Rozmery	Šírka: 600 mm Výška: 1.200 mm Hĺbka: 400 mm

Features

Rozmery	Celková výška: 1.355 mm Šírka strechy na ochranu proti dažďu: 650 mm Výška strechy na ochranu proti dažďu: 55 mm Hĺbka strechy na ochranu proti dažďu: 450 mm Svetlá šírka: 512 mm Svetlá výška: 1.112 mm Svetlá hĺbka: 349 mm Výška podstavca: 100 mm
Type rating podľa UL 50E	Type 3R
Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529	IP 55
Kód IK	IK10
Základný materiál	Aluminium
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	38,95 kg
Brutto hmotnosť	41 kg
Číslo colnej sadzby	94032080
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101