

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CS 9783.550

Venkovní skříně Basic

State: 6.4.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CS 9783.550 - Venkovní skříň Basic

Jednotěnné skříňové systémy, jednodveřové a dvoj dveřové. Připraveno k použití ve všech aplikacích s pasivní vnitřní výbavou nebo nízkými ztrátami ve venkovním prostředí. Střešní koncept s obvodovými ventilačními žebry.



Features

| | |
|----------------|---|
| Obj. číslo | CS 9783.550 |
| Popis výrobku | Venkovní skříň, s transportním podstavcem 100 mm a střešou na ochranu před deštěm s přesahem na všech stranách. |
| Materiál | Hliník AlMg3 |
| Povrch | Strukturovaná prášková barva Polyester odolný proti UV záření |
| Barva | RAL 7035 |
| Rozsah dodávky | Jednotěnná venkovní skříň, kompletně předmontovaná Základní skříň s podlahovým plechem, třídlílným Systémové děrování 25 mm ve střeše, podlaze, vpředu a v hloubce skříně Čelní dveře s dveřní aretací, otočnou pákovou rukojetí a profilovou půlválcovou vložkou, zámek BJ20027 Transportní podstavec s přišroubovanými kryty vpředu a vzadu Střeška na ochranu proti dešti |
| Rozměry | Šířka: 600 mm Výška: 1.200 mm Hloubka: 400 mm |

Features

| | |
|---------|---|
| Rozměry | Celková výška: 1.355 mm Šířka střechy na ochranu proti dešti: 650 mm Výška střechy na ochranu proti dešti: 55 mm Hloubka střechy na ochranu proti dešti: 450 mm Světlá šířka: 512 mm Světlá výška: 1.112 mm Světlá hloubka: 349 mm Výška podstavce: 100 mm |
|---------|---|

| | |
|--------------------------|---------|
| Type rating podle UL 50E | Type 3R |
|--------------------------|---------|

| | |
|-------------------------------------|-------|
| Stupeň krytí IP dle normy IEC 60529 | IP 55 |
|-------------------------------------|-------|

| | |
|--------|------|
| Kód IK | IK10 |
|--------|------|

| | |
|-------------------|--------|
| Základní materiál | Hliník |
|-------------------|--------|

| | |
|--------|------|
| Balení | 1 ks |
|--------|------|

| | |
|----------------|----------|
| Netto hmotnost | 38,95 kg |
|----------------|----------|

| | |
|-----------------|-------|
| Brutto hmotnost | 41 kg |
|-----------------|-------|

| | |
|-------------------|----------|
| Číslo celní sazby | 94032080 |
|-------------------|----------|

| | |
|--------|----------|
| ETIM 9 | EC000261 |
|--------|----------|

| | |
|------------|----------|
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
|------------|----------|
