

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CS 9783.550

Venkovní skříň Basic

State: 7.4.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CS 9783.550 - Venkovní skříň Basic

Jednotěnné skříňové systémy, jednodveřové a dvojdveřové. Připraveno k použití ve všech aplikacích s pasivní vnitřní výbavou nebo nízkými ztrátami ve venkovním prostředí. Střešní koncept s obvodovými ventilačními žebry.



Features

Obj. číslo	CS 9783.550
Popis výrobku	Venkovní skříň, s transportním podstavcem 100 mm a střešou na ochranu před deštěm s přesahem na všech stranách.
Materiál	Hliník AlMg3
Povrch	Strukturovaná prášková barva Polyester odolný proti UV záření
Barva	RAL 7035
Rozsah dodávky	Jednotěnná venkovní skříň, kompletně předmontovaná Základní skříň s podlahovým plechem, třídlílným Systémové děrování 25 mm ve střeše, podlaze, vpředu a v hloubce skříně Čelní dveře s dvevní aretací, otočnou pákovou rukojetí a profilovou půlválcovou vložkou, zámek BJ20027 Transportní podstavec s přišroubovanými kryty vpředu a vzadu Střeška na ochranu proti dešti
Rozměry	Šířka: 600 mm Výška: 1.200 mm Hloubka: 400 mm

Features

Rozměry	Celková výška: 1.355 mm Šířka střechy na ochranu proti dešti: 650 mm Výška střechy na ochranu proti dešti: 55 mm Hloubka střechy na ochranu proti dešti: 450 mm Světlá šířka: 512 mm Světlá výška: 1.112 mm Světlá hloubka: 349 mm Výška podstavce: 100 mm
---------	---

Type rating podle UL 50E	Type 3R
--------------------------	---------

Stupeň krytí IP dle normy IEC 60529	IP 55
-------------------------------------	-------

Kód IK	IK10
--------	------

Základní materiál	Hliník
-------------------	--------

Balení	1 ks
--------	------

Netto hmotnost	38,95 kg
----------------	----------

Brutto hmotnost	41 kg
-----------------	-------

Číslo celní sazby	94032080
-------------------	----------

ETIM 9	EC000261
--------	----------

ECLASS 8.0	27180101
------------	----------
