


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CS 9791.015

Vonkajšie nástenné skrine

State: 3.7.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CS 9791.015 - Vonkajšie nástenné skrine

Outdoor enclosures for wall or pole mounting. Enclosure-within-an-enclosure concept, outer enclosure with cut-out at the bottom and integrated louvres on the rear panel and side panels for ventilation.



Features

Obj. č.	CS 9791.015
Materiál	Skriňa a montážna doska: hliník AIMg3 Dvere vnútorné skrinky: z nerezovej ocele 1.4301 (AISI 304)
Povrch	Kryt: štruktúrovaná prášková farba, čistý polyester odolný voči UV žiareniu
Farba	RAL 7035
Rozsah dodávky	Dvojstenná vonkajšia skriňa, kompletne predmontovaná Vnútorný kryt s montážnou doskou, prírubovou doskou a bezpečnostným zámkom Montážny uholník pre regulátor teploty vnútorného priestoru rozvádzačovej skrine alebo hygroskop Vonkajšia skriňa s dizajnovým krytom a bezpečnostným zámkom 3524 E 2 lišty profilu C na zadnej stene
Rozmery	Šírka: 370 mm Výška: 522 mm Hĺbka: 210 mm

Features

Svetlé rozmery	Svetlá šírka: 280 mm Svetlá výška: 380 mm Svetlá hĺbka: 145 mm
Rozmery montážnej dosky (Š x V)	270 mm x 380 mm
Vnútoraná skriňa	Šírka: 300 mm Výška: 400 mm Hĺbka: 170 mm
Uzáver	Vykonanie uzáveru: Otočný uzáver Počet uzáverov: 1
Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529	IP 55
Poznámka	Dodacia lehota na vyžiadanie
Základný materiál	Aluminium
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	8,048 kg
Brutto hmotnosť	8,472 kg
Číslo colnej sadzby	94032080
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Popis výrobku	CS nástenná rozvádzačová skriňa, ŠxVxH: 370x522x210 mm, hliník, s montážnou doskou, koncept "skriňa v skrini"

Approvals

Explanations	Declaration of conformity Declaration of conformity UK
--------------	---