


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CS 9791.025

Venkovní nástěnné skříně

State: 15.4.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CS 9791.025 - Venkovní nástěnné skříň

Skříň pro venkovní instalaci k upevnění na stěně nebo na sloupu. Koncepce skříň ve skříni, vnější skříň s výřezem dole a větrací štěrbinou na zadní stěně a na bočních stěnách pro lepší ventilaci.



Features

Obj. číslo	CS 9791.025
Popis výrobku	Skříň pro venkovní instalaci k upevnění na stěně nebo na sloupu. Koncepce skříň ve skříni, vnější skříň s výřezem dole a větrací štěrbinou na zadní stěně a na bočních stěnách pro lepší ventilaci.
Materiál	Skříň a montážní deska: hliník AlMg3 Dveře vnitřní skříňky: z nerezové oceli 1.4301 (AISI 304)
Povrch	Kryt: strukturovaná prášková barva, čistý polyester odolný proti UV záření
Barva	RAL 7035
Rozsah dodávky	Dvoustěnná venkovní skříň, kompletně předmontovaná Vnitřní kryt s montážní deskou, přírubovou deskou a bezpečnostním zámkem Montážní úhelník pro regulátor teploty vnitřního prostoru rozváděčové skříňe nebo hygromat Vnější skříň s designovým krytem a bezpečnostním zámkem 3524 E 2 lišty profilu C na zadní stěně
Rozměry	Šířka: 420 mm Výška: 560 mm Hloubka: 210 mm

Features

Světlé rozměry	Světlá šířka: 330 mm Světlá výška: 420 mm Světlá hloubka: 145 mm
Rozměry montážní desky (Š x V)	320 mm x 410 mm
Vnitřní skříň	Šířka: 350 mm Výška: 440 mm Hloubka: 170 mm
Uzávěr	Provedení uzávěru: Otočný uzávěr Počet uzávěrů: 1
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60529	IP 55
Poznámka	Dodací lhůta na vyžádání
Základní materiál	Hliník
Balení	1 ks
Netto hmotnost	9,584 kg
Brutto hmotnost	10,088 kg
Číslo celní sazby	94032080
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Popis výrobku	CS nástěnný rozváděč švh=420x560,5x210mm

Approvals

Explanations	Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě UK
--------------	---