

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CS 9791.045

Venkovní nástěnné skříně

State: 11.5.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CS 9791.045 - Venkovní nástěnné skříň

Skříň pro venkovní instalaci k upevnění na stěně nebo na sloupu. Koncepce skříň ve skříni, vnější skříň s výřezem dole a větrací štěrby na zadní stěně a na bočních stěnách pro lepší ventilaci.



Features

Obj. číslo	CS 9791.045
Popis výrobku	Skříň pro venkovní instalaci k upevnění na stěně nebo na sloupu. Koncepce skříň ve skříni, vnější skříň s výřezem dole a větrací štěrby na zadní stěně a na bočních stěnách pro lepší ventilaci.
Materiál	Skříň a montážní deska: hliník AlMg3 Dveře vnitřní skříňky: z nerezové oceli 1.4301 (AISI 304)
Povrch	Kryt: strukturovaná prášková barva, čistý polyester odolný proti UV záření
Barva	RAL 7035
Rozsah dodávky	Dvoustěnná venkovní skříň, kompletně předmontovaná Vnitřní kryt s montážní deskou, přírubovou deskou a bezpečnostním zámkem Montážní úhelník pro regulátor teploty vnitřního prostoru rozváděčové skříňe nebo hygromat Vnější skříň s designovým krytem a bezpečnostním zámkem 3524 E 2 lišty profilu C na zadní stěně 2 bezpečnostní zámků

Features

Rozměry	Šířka: 630 mm Výška: 780 mm Hloubka: 380 mm
Světlé rozměry	Světlá šířka: 560 mm Světlá výška: 560 mm Světlá hloubka: 308 mm
Rozměry montážní desky (Š x V)	550 mm x 550 mm
Vnitřní skříň	Šířka: 580 mm Výška: 580 mm Hloubka: 333 mm
Uzávěr	Provedení uzávěru: Otočný uzávěr Počet uzávěrů: 2
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60529	IP 55
Poznámka	Dodací lhůta na vyžádání
Základní materiál	Hliník
Balení	1 ks
Netto hmotnost	22,254 kg
Brutto hmotnost	23,425 kg
Číslo celní sazby	94032080
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Popis výrobku	CS nástěnný rozváděč švh=630x780x380mm

Approvals

Explanations	Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě UK
--------------	---