

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CS 9791.045

Vonkajšie nástenné skrine

State: 28.6.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CS 9791.045 - Vonkajšie nástenné skrine

Outdoor enclosures for wall or pole mounting. Enclosure-within-an-enclosure concept, outer enclosure with cut-out at the bottom and integrated louvres on the rear panel and side panels for ventilation.



Features

Obj. č.	CS 9791.045
Materiál	Skriňa a montážna doska: hliník AlMg3 Dvere vnútorné skrinky: z nerezovej ocele 1.4301 (AISI 304)
Povrch	Kryt: štruktúrovaná prášková farba, čistý polyester odolný voči UV žiareniu
Farba	RAL 7035
Rozsah dodávky	Dvojitenná vonkajšia skriňa, kompletne predmontovaná Vnútorný kryt s montážnou doskou, prírubovou doskou a bezpečnostným zámkom Montážny uholník pre regulátor teploty vnútorného priestoru rozvádzačovej skrine alebo hygroskop Vonkajšia skriňa s dizajnovým krytom a bezpečnostným zámkom 3524 E 2 lišty profilu C na zadnej stene 2 bezpečnostné zámky
Rozmery	Šírka: 630 mm Výška: 780 mm Hĺbka: 380 mm

Features

Svetlé rozmery	Svetlá šírka: 560 mm Svetlá výška: 560 mm Svetlá hĺbka: 308 mm
Rozmery montážnej dosky (Š x V)	550 mm x 550 mm
Vnútoraná skriňa	Šírka: 580 mm Výška: 580 mm Hĺbka: 333 mm
Uzáver	Vykonanie uzáveru: Otočný uzáver Počet uzáverov: 2
Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529	IP 55
Poznámka	Dodacia lehota na vyžiadanie
Základný materiál	Aluminium
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	22,254 kg
Brutto hmotnosť	23,425 kg
Číslo colnej sadzby	94032080
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Popis výrobku	CS nástenná rozvádzačová skriňa, ŠxVxH: 630x780x380 mm, hliník, s montážnou doskou, koncept "skriňa v skrini"

Approvals

Explanations	Declaration of conformity Declaration of conformity UK
--------------	---