

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CS 9868.500

SK Topotec

State: 2.6.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CS 9868.500 - SK Toptec

Outdoor enclosure with 100 mm transport plinth and rain canopy with projections on all sides. Side panels, rear panel and door fully double-walled on the outside, the entire TS 8 frame is available for interior installation.



Features

Obj. č.	CS 9868.500
Prevedenie	Bez výrezu
Materiál	Rám skrine: nerez oceľ 1.4301 (AISI 304) Ploché diely a kryty podstavca: hliník, AlMg3 Strecha proti dažďu: hliník
Povrch	Štruktúrovaná prášková farba Polyester odolný voči UV žiareniu
Farba	RAL 7035
Rozsah dodávky	Dvojestenná vonkajšia skriňa, kompletne predmontovaná Rám skrine so systémovým dierovaním 25 mm v strešnom a podlahovom ráme a vertikálne profily s 2 upevňovacími rovinami Čelné dvere s dverovou aretáciou, otočnou pákovou rukoväťou a profilovou cylindrickou polvločkou, zámok BJ20027 Bočnice vľavo a vpravo Zadná stena Strecha na ochranu proti dažďu Podstavec s priskrutkovanými prírubovými doskami a priskrutkovanými krytmi vpredu a vzadu

Features

Rozmery	Šírka: 800 mm Výška: 1.600 mm Hĺbka: 800 mm
Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529	IP 55
Stupeň krytia NEMA	NEMA 3R NEMA 12
Kód IK	IK10
Poznámka	Všetky ploché diely zdvojené a uzemnené (vonkajšia stena na vnútornej stene) SK Toptec je základ pre projektové riešenia v oblasti vonkajšieho použitia. Môžete si ich vyžiadať pod týmito objednávacími číslami: pre samostatné inštalácie: 9774.099, pre radové spojenie: 9774.005
Základný materiál	Aluminium
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	110 kg
Brutto hmotnosť	116 kg
Číslo colnej sadzby	94032080
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Popis výrobku	CS TopTec skriňa, ŠxVxH: 800x1600x800 mm zatvorená

Approvals

Explanations	Declaration of conformity
--------------	---------------------------