

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 1003.000

Basic pano AX, paslanmaz elik

Durum: 11.07.2025 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 1003.000 - Basic pano AX, paslanmaz çelik

Sağlam paslanmaz çelikten yapılmış panolar, kapsamlı bir sistem genişletmesinin delme işlemi olmadan hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilebildiği entegre bir konum belirleme sistemine sahiptir.



Özellikleri

Model No.	AX 1003.000
Malzeme	Pano: Paslanmaz çelik Kapı: Paslanmaz sac, her yandan köpük PU conta Montaj plakası: Çelik sac Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304)
Yüzey	Pano ve kapı: Fırçalanmış, kum kalınlığı 400 pürüzlülük < 0,8 µm Montaj plakası: Çinko kaplamalı
Teslimat kapsamı	Kapılı pano, açılma açısı 130° Montaj plakası Kilit: 3 mm double-bit
NEMA koruma sınıfı	NEMA 1 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 4X NEMA 12
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP	IP 66

Özellikleri

UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi	Tip 1 Type 3R Type 4 Type 4X Tip 12
IK kodu	IK10
Ölçüler	Genişlik: 300 mm Yükseklik: 300 mm Derinlik: 210 mm
Malzeme kalınlığı, kapı	1,5 mm
Malzeme kalınlığı, kutu	1,25 mm
Montaj plakası malzeme kalınlığı	2 mm
Montaj plakası (G x Y)	250 mm x 275 mm
Kapı adeti	1
Kilit	Kilit modeli: Cam-lock ile Kilit sayısı: 1 Kapak parçası: 3 mm double-bit Material lock: Çinko pres döküm
Ana malzeme	Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304)
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	6.321
Brüt ağırlık	6.335
Gümrük tarifesi numarası	94032080
EAN	4028177815063
E-Number Sweden	E3465120
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Onaylar

Onaylar

Bureau Veritas
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)

Açıklamalar

Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK