

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AX 1009.000

## Basic pano AX, paslanmaz elik

Durum: 02.04.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AX 1009.000 - Basic pano AX, paslanmaz çelik

Sağlam paslanmaz çelikten yapılmış panolar, kapsamlı bir sistem genişletmesinin delme işlemi olmadan hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilebildiği entegre bir konum belirleme sistemine sahiptir.



## Özellikleri

Model numarası	AX 1009.000
Malzeme	Pano: Paslanmaz çelik Kapı: Paslanmaz sac, her yandan köpük PU conta Montaj plakası: Çelik sac Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304)
Yüzey	Pano ve kapı: Fırçalanmış, kum kalınlığı 400 pürüzlülük < 0,8 µm Montaj plakası: Çinko kaplamalı
Teslimat kapsamı	Kapılı pano, açılma açısı 130° Montaj plakası Kilit: 3 mm double-bit
NEMA koruma sınıfı	NEMA 1 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 4X NEMA 12
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP	IP 66

# Özellikleri

UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi	Tip 1 Type 3R Type 4 Type 4X Tip 12
IK kodu	IK10
Ölçüler	Genişlik: 600 mm Yükseklik: 380 mm Derinlik: 210 mm
Malzeme kalınlığı, kapı	1,5 mm
Malzeme kalınlığı, kutu	1,25 mm
Montaj plakası malzeme kalınlığı	2,5 mm
Montaj plakası (G x Y)	550 mm x 355 mm
Kapı adeti	1
Kilit	Kilit modeli: Cam-lock ile Kilit sayısı: 1 Kapak parçası: 3 mm double-bit Material lock: Çinko pres döküm
Ana malzeme	Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304)
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	13,851 kg
Brüt ağırlık	13,935 kg
Gümrük tarifesi numarası	94032080
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Ürün açıklaması	AX kompakt pano, GYD: 600x380x210 mm, paslanmaz çelik 1.4301, montaj plakalı, tek kapılı, bir mandallı kilit

# Onaylar

---

Onaylar

Bureau Veritas  
DNV-GL  
Lloyds Register of Shipping  
UL + C-UL (listed)

---

Açıklamalar

Uygunluk bildirimi