

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AX 1019.000

## Basic pano AX, paslanmaz elik

Durum: 01.06.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AX 1019.000 - Basic pano AX, paslanmaz çelik

Sağlam paslanmaz çelikten yapılmış panolar, kapsamlı bir sistem genişletmesinin delme işlemi olmadan hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilebildiği entegre bir konum belirleme sistemine sahiptir.



## Özellikleri

|   |   |
|---|---|
| Model numarası                          | AX 1019.000   |
| Malzeme                                 | Pano: Paslanmaz çelik<br>Kapı: Paslanmaz sac, her yandan köpük PU conta<br>Montaj plakası: Çelik sac<br>Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304) |
| Yüzey                                   | Pano ve kapı: Fırçalanmış, kum kalınlığı 400 pürüzlülük < 0,8 µm<br>Montaj plakası: Çinko kaplamalı                                       |
| Teslimat kapsamı                        | Kapılı pano, açılma açısı 130°<br>Montaj plakası<br>Kilit: 3 mm double-bit  |
| NEMA koruma sınıfı                      | NEMA 1<br>NEMA 12   |
| EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı<br>IP  | IP 55   |
| UL 50E uyarınca tip<br>derecelendirmesi | Tip 1<br>Tip 12   |
| IK kodu                                 | IK10  |
| Ölçüler                                 | Genişlik: 1.000 mm<br>Yükseklik: 1.200 mm<br>Derinlik: 300 mm   |

## Özellikleri

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Malzeme kalınlığı, kapı          | 2 mm  |
| Malzeme kalınlığı, kutu          | 1,5 mm  |
| Montaj plakası malzeme kalınlığı | 2,5 mm  |
| Montaj plakası (G x Y)           | 945 mm x 1.175 mm   |
| Kapı adeti                       | 2   |
| Kilit                            | Kilit modeli: 3 noktalı kilit sistemi<br>Kilit sayısı: 1<br>Kapak parçası: 3 mm double-bit<br>Material lock: Paslanmaz çelik 1.4404 (AISI 316L) |
| Ana malzeme                      | Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304)   |
| Paketteki adet                   | 1 adet  |
| Net ağırlık                      | 71,4 kg   |
| Brüt ağırlık                     | 78 kg   |
| PCF/VE (beşikten kapıya)         | 242,98  |
| Gümrük tarifesi numarası         | 94032080  |
| ETIM 9                           | EC000261  |
| ETIM 8                           | EC000261  |
| ECLASS 8.0                       | 27180101  |
| Ürün açıklaması                  | AX kompakt pano, GYD: 1000x1200x300 mm, paslanmaz çelik 1.4301, montaj plakalı, çift kapılı, 3 nokta kilit sistemli                             |

## Onaylar

|             |  |
|-------------|--|
| Onaylar     | Bureau Veritas<br>DNV<br>Lloyds Register<br>UL + C-UL (listed) |
| Açıklamalar | Uygunluk bildirimini<br>PCF-declaration                        |