Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# AX 1055.000

# Basic pano AX, çelik sac

Durum: 08.11.2026 (Kaynak: www.rittal.com/tr-tr)

# AX 1055.000 - Basic pano AX, çelik sac

Tavanda, tabanda ve yanlarda kabartmalı pano çıkıntıları olan AX kompakt pano, VX25 büyük panonun iyi bilinen 25 mm sistem ızgarasını yansıtır. Bu benzersiz, patentli sistem sayesinde, AX kompakt panoları tüm genişletme ve güçlendirme durumları için hazırlanmıştır. Sistem bileşenleri ve aksesuarları kolayca, hızlı ve güvenli bir şekilde monte edilebilir ve delmeden raylara takılabilir.





## Özellikleri

| | |
|---|---|
| Model numarası | AX 1055.000 |
| Fayda | Dahili montaj rayı ve çeşitli sistem aksesuarlarımızla birleştirilmiş 25 mm sistem ızgarasındaki entegre pano konumlandırıcıları sayesinde daha fazla dahili montaj seçeneği<br>Delme gerektirmeden iç montaj rayını monte ederek koruma kategorisini (UL onayı) korur.<br>Taban montaj rayı sayesinde ilave montaj seviyesi ve artırılmış taşıma kapasitesi<br>Rittal yapılandırıcı RiPanel ile kolay planlama ve konfigürasyon |
| Malzeme | Kutu: Çelik sac<br>Kapı: Çelik sac, çevresi köpük PU conta |
| Yüzey | Pano ve kapı: Daldırma astar üstüne dıştan toz kaplamalı, dokulu boya<br>Montaj plakası: Çinko kaplamalı |
| Renk | RAL 7035 |

# Özellikleri

| | |
|---|---|
| Teslimat kapsamı | Kapılı pano<br>Pano tabanında kablo giriş plakaları<br>Montaj plakası<br>Delikli kapı çıtaları<br>Kilit: 3 mm double-bit |
| NEMA koruma sınıfı | NEMA 1<br>NEMA 3R<br>NEMA 4<br>NEMA 12 |
| EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP | IP 66 |
| 508A uyarınca tip derecelendirmesi | Tip 1<br>Type 3R<br>Type 4<br>Tip 12 |
| IK kodu | IK10 |
| Ölçüler | Genişlik: 800 mm<br>Yükseklik: 600 mm<br>Derinlik: 300 mm |
| Malzeme kalınlığı, kapı | 2 mm |
| Malzeme kalınlığı, kutu | 1,5 mm |
| Montaj plakası malzeme kalınlığı | 2,5 mm |
| Montaj plakası (G x Y) | 750 mm x 575 mm |
| Kapı adeti | 1 |
| Kapı dayanağı değiştirilebilir | Evet |
| Kilit sayısı | 2 |
| Kilit | Kilit modeli: Cam-lock ile<br>Kilit sayısı: 2<br>Kapak parçası: 3 mm double-bit |
| Flanş plakası | Boy: 5<br>Sayı: 2 |
| Ana malzeme | Çelik sac |

# Özellikleri

| | |
|---|---|
| Paketteki adet | 1 adet |
| Net ağırlık | 32,3 kg |
| Brüt ağırlık | 34,2 kg |
| PCF/VE (beşikten kapıya) | 126,15 kg CO2 eq (Cat B) |
| PCF sınıfı hakkında açıklama | Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır |
| Gümrük tarifesi numarası | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ETIM 8 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Ürün açıklaması | AX kompakt pano, GYD: 800x600x300 mm, çelik sac, montaj plakalı, tek kapılı, iki mandallı kilit |

# Onaylar

| | |
|---|---|
| Onaylar | Bureau Veritas<br>DNV<br>Lloyds Register<br>UL + C-UL (listed) |
| Açıklamalar | Üreticinin bildirimi<br>Uygunluk bildirimi<br>Uygunluk bildirimi UK<br>PCF-declaration |