

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AE 1058.500

## Kompakt panolar AE

Durum: 05.06.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AE 1058.500 - Kompakt panolar AE

Çelik sac kapılı pano, boyalı ve tabanında montaj plakalı ve kablo giriş plakalı.

## Özellikleri

Model numarası	AE 1058.500
Malzeme	Kutu: Çelik sac Kapı: Çelik sac, çevresi köpük PU conta
Yüzey	Pano ve kapı: Daldırma astar üstüne dıştan toz kaplamalı, dokulu boya Montaj plakası: Çinko kaplamalı
Renk	RAL 7035
Teslimat kapsamı	Menteşeli kapılı ve tam kapalı pano yapısı Pano tabanında kablo giriş plakaları Montaj plakası Kilit: 3 mm double-bit
NEMA koruma sınıfı	NEMA 4
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP	IP 66
IK kodu	IK08
Ölçüler	Genişlik: 600 mm Yükseklik: 800 mm Derinlik: 250 mm
Malzeme kalınlığı, kapı	2 mm
Malzeme kalınlığı, kutu	1,5 mm
Montaj plakası malzeme kalınlığı	3 mm
Montaj plakası (G x Y)	549 mm x 770 mm
Kapı adeti	1
Kapı dayanağı değiştirilebilir	Evet
Kilit sayısı	2

## Özellikleri

Kilit	Kilit modeli: Cam-lock ile Kilit sayısı: 2 Kapak parçası: 3 mm double-bit
Flanş plakası	Boy: 5 Sayı: 1
Ana malzeme	Çelik sac
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	31,5 kg
Brüt ağırlık	33,2 kg
Gümrük tarifesi numarası	94032080
ECLASS 8.0	27180101
Ürün açıklaması	AE Kompakt pano, GYD:600x800x250mm

## Onaylar

Onaylar	DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Açıklamalar	Uygunluk bildirimini Uygunluk bildirimini UK