

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 1077.000

Basic pano AX, elik sac

Durum: 22.06.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 1077.000 - Basic pano AX, elik sac

Tavanda, tabanda ve yanlarda kabartmalı pano ıkıntıları olan AX kompakt pano, VX25 byk panonun iyi bilinen 25 mm sistem ızgarasını yansıtır. Bu benzersiz, patentli sistem sayesinde, AX kompakt panoları tm geniřletme ve gclendirme durumları iin hazırlanmıřtır. Sistem bileřenleri ve aksesuarları kolayca, hızlı ve gvenli bir řekilde monte edilebilir ve delmeden raylara takılabilir.



zellikleri

| | |
|----------------|---|
| Model numarası | AX 1077.000 |
| Fayda | <p>Dahili montaj rayı ve eřitli sistem aksesuarlarımızla birleřtirilmiř 25 mm sistem ızgarasındaki entegre pano konumlandırıcıları sayesinde daha fazla dahili montaj seeneđi</p> <p>Delme gerektirmeden i montaj rayını monte ederek koruma kategorisini (UL onayı) korur.</p> <p>Taban montaj rayı sayesinde ilave montaj seviyesi ve artırılmıř tařıma kapasitesi</p> <p>Rittal yapılandırıcı RiPanel ile kolay planlama ve konfigrasyon</p> |
| Malzeme | <p>Kutu: elik sac</p> <p>Kapı: elik sac, evresi kpk PU conta</p> |
| Yzey | <p>Pano ve kapı: Daldırma astar stne dıřtan toz kaplamalı, dokulu boya</p> <p>Montaj plakası: inko kaplamalı</p> |
| Renk | RAL 7035 |

Özellikleri

| | |
|------------------|--|
| Teslimat kapsamı | Kapılı pano Pano tabanında kablo giriş plakaları Montaj plakası Delikli kapı çıtaları Kilit: 3 mm double-bit |
|------------------|--|

| | |
|--------------------|--|
| NEMA koruma sınıfı | NEMA 1 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 12 |
|--------------------|--|

| | |
|--|-------|
| EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP | IP 66 |
|--|-------|

| | |
|---|--------------------------------------|
| UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi | Tip 1 Type 3R Type 4 Tip 12 |
|---|--------------------------------------|

| | |
|---------|------|
| IK kodu | IK10 |
|---------|------|

| | |
|---------|---|
| Ölçüler | Genişlik: 760 mm Yükseklik: 760 mm Derinlik: 210 mm |
|---------|---|

| | |
|-------------------------|------|
| Malzeme kalınlığı, kapı | 2 mm |
|-------------------------|------|

| | |
|-------------------------|--------|
| Malzeme kalınlığı, kutu | 1,5 mm |
|-------------------------|--------|

| | |
|----------------------------------|--------|
| Montaj plakası malzeme kalınlığı | 2,5 mm |
|----------------------------------|--------|

| | |
|------------------------|-----------------|
| Montaj plakası (G x Y) | 705 mm x 735 mm |
|------------------------|-----------------|

| | |
|------------|---|
| Kapı adeti | 1 |
|------------|---|

| | |
|--------------------------------|------|
| Kapı dayanağı değiştirilebilir | Evet |
|--------------------------------|------|

| | |
|--------------|---|
| Kilit sayısı | 2 |
|--------------|---|

| | |
|-------|---|
| Kilit | Kilit modeli: Cam-lock ile Kilit sayısı: 2 Kapak parçası: 3 mm double-bit |
|-------|---|

| | |
|---------------|-------------------|
| Flanş plakası | Boy: 2 Sayı: 2 |
|---------------|-------------------|

| | |
|-------------|-----------|
| Ana malzeme | Çelik sac |
|-------------|-----------|

Özellikleri

| | |
|------------------------------|---|
| Paketteki adet | 1 adet |
| Net ağırlık | 35 kg |
| Brüt ağırlık | 36,66 kg |
| PCF/VE (beşikten kapıya) | 125,24 kg CO2 eq (Cat B) |
| PCF sınıfı hakkında açıklama | Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır |
| Gümrük tarifesi numarası | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ETIM 8 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Ürün açıklaması | AX kompakt pano, GYD: 760x760x210 mm, çelik sac, montaj plakalı, tek kapılı, iki mandallı kilit |

Onaylar

| | |
|-------------|--|
| Onaylar | Bureau Veritas DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed) |
| Açıklamalar | Üreticinin bildirimini Uygunluk bildirimini Uygunluk bildirimini UK PCF-declaration |