

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 1096.000

Basic pano AX, elik sac

Durum: 18.06.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 1096.000 - Basic pano AX, elik sac

Tavanda, tabanda ve yanlarda kabartmalı pano ıkıntıları olan AX kompakt pano, VX25 byk panonun iyi bilinen 25 mm sistem ızgarasını yansıtır. Bu benzersiz, patentli sistem sayesinde, AX kompakt panoları tm geniřletme ve gclendirme durumları iin hazırlanmıřtır. Sistem bileřenleri ve aksesuarları kolayca, hızlı ve gvenli bir řekilde monte edilebilir ve delmeden raylara takılabilir.



zellikleri

Model numarası	AX 1096.000
Fayda	<p>Dahili montaj rayı ve eřitli sistem aksesuarlarımızla birleřtirilmiř 25 mm sistem ızgarasındaki entegre pano konumlandırıcıları sayesinde daha fazla dahili montaj seeneęi</p> <p>Delme gerektirmeden i montaj rayını monte ederek koruma kategorisini (UL onayı) korur.</p> <p>Taban montaj rayı sayesinde ilave montaj seviyesi ve artırılmıř tařıma kapasitesi</p> <p>Rittal yapılandırıcı RiPanel ile kolay planlama ve konfigrasyon</p>
Malzeme	<p>Kutu: elik sac</p> <p>Kapı: elik sac, evresi kpk PU conta</p>
Yzey	<p>Pano ve kapı: Daldırma astar stne dıřtan toz kaplamalı, dokulu boya</p> <p>Montaj plakası: inko kaplamalı</p>
Renk	RAL 7035

Özellikleri

Teslimat kapsamı	Kapılı pano Pano tabanında kablo giriş plakaları Montaj plakası Delikli kapı çıtaları Kilit: 3 mm double-bit
------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP	IP 55
----------------------------------------	-------

UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi	Tip 1 Tip 12
-----------------------------------------	-----------------

IK kodu	IK10
---------	------

Ölçüler	Genişlik: 1.000 mm Yükseklik: 600 mm Derinlik: 300 mm
---------	-------------------------------------------------------------

Malzeme kalınlığı, kapı	2 mm
-------------------------	------

Malzeme kalınlığı, kutu	1,5 mm
-------------------------	--------

Montaj plakası malzeme kalınlığı	2,5 mm
----------------------------------	--------

Montaj plakası (G x Y)	950 mm x 575 mm
------------------------	-----------------

Kapı adeti	2
------------	---

Kilit sayısı	2
--------------	---

Kilit	Kilit modeli: Cam-lock ile Kapak parçası: 3 mm double-bit
-------	--------------------------------------------------------------

Flanş plakası	Boy: 6 Sayı: 2
---------------	-------------------

Ana malzeme	Çelik sac
-------------	-----------

Paketteki adet	1 adet
----------------	--------

Net ağırlık	42,243 kg
-------------	-----------

Brüt ağırlık	42,778 kg
--------------	-----------

Gümrük tarifesi numarası	94032080
--------------------------	----------

ETIM 9	EC000261
--------	----------

ETIM 8	EC000261
--------	----------

Özellikleri

ECLASS 8.0

27180101

Ürün açıklaması

AX kompakt pano, GYD: 1000x600x300 mm, çelik sac, montaj plakalı, çift kapılı, iki kam kilidi

Onaylar

Onaylar

UL + C-UL (listed)

Açıklamalar

Üreticinin bildirimini
Uygunluk bildirimini
Uygunluk bildirimini UK