

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AX 1112.000

## Basic pano AX, elik sac

Durum: 07.04.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AX 1112.000 - Basic pano AX, elik sac

Tavanda, tabanda ve yanlarda kabartmalı pano ıkıntıları olan AX kompakt pano, VX25 byk panonun iyi bilinen 25 mm sistem ızgarasını yansıtır. Bu benzersiz, patentli sistem sayesinde, AX kompakt panoları tm geniřletme ve gclendirme durumları iin hazırlanmıřtır. Sistem bileřenleri ve aksesuarları kolayca, hızlı ve gvenli bir řekilde monte edilebilir ve delmeden raylara takılabilir.



## zellikleri

Model numarası	AX 1112.000
Fayda	<p>Dahili montaj rayı ve eřitli sistem aksesuarlarımızla birleřtirilmiř 25 mm sistem ızgarasındaki entegre pano konumlandırıcıları sayesinde daha fazla dahili montaj seeneęi</p> <p>Delme gerektirmeden i montaj rayını monte ederek koruma kategorisini (UL onayı) korur.</p> <p>Taban montaj rayı sayesinde ilave montaj seviyesi ve artırılmıř tařıma kapasitesi</p> <p>Rittal yapılandırıcı RiPanel ile kolay planlama ve konfigrasyon</p>
Malzeme	<p>Kutu: elik sac</p> <p>Kapı: elik sac, evresi kpk PU conta</p>
Yzey	<p>Pano ve kapı: Daldırma astar stne dıřtan toz kaplamalı, dokulu boya</p> <p>Montaj plakası: inko kaplamalı</p>
Renk	RAL 7035

# Özellikleri

Teslimat kapsamı	Kapılı pano Pano tabanında kablo giriş plakaları Montaj plakası Delikli kapı çıtaları Kilit: 3 mm double-bit
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP	IP 55
UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi	Tip 1 Tip 12
IK kodu	IK10
Ölçüler	Genişlik: 1.200 mm Yükseklik: 400 mm Derinlik: 300 mm
Malzeme kalınlığı, kapı	2 mm
Malzeme kalınlığı, kutu	1,5 mm
Montaj plakası malzeme kalınlığı	2,5 mm
Montaj plakası (G x Y)	1.145 mm x 375 mm
Kapı adeti	2
Kilit sayısı	2
Kilit	Kilit modeli: Cam-lock ile Kapak parçası: 3 mm double-bit
Flanş plakası	Boy: 7 Sayı: 2
Ana malzeme	Çelik sac
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	34,891 kg
Brüt ağırlık	35,333 kg
Gümrük tarifesi numarası	94032080
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261

## Özellikleri

---

ECLASS 8.0

27180101

---

Ürün açıklaması

AX kompakt pano, GYD: 1200x400x300 mm, çelik sac, montaj plakalı, çift kapılı, iki kam kilidi

## Onaylar

---

Onaylar

UL + C-UL (listed)

---

Açıklamalar

Üreticinin bildirimini  
Uygunluk bildirimini  
Uygunluk bildirimini UK