

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AE 1130.500

Kompakt panolar AE

Durum: 21.06.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AE 1130.500 - Kompakt panolar AE

Çelik sac kapılı pano, boyalı ve tabanında montaj plakalı ve kablo giriş plakalı.

Özellikleri

Model numarası	AE 1130.500
Malzeme	Kutu: Çelik sac Kapı: Çelik sac, çevresi köpük PU conta
Yüzey	Pano ve kapı: Daldırma astar üstüne dıştan toz kaplamalı, dokulu boya Montaj plakası: Çinko kaplamalı
Renk	RAL 7035
Teslimat kapsamı	Menteşeli kapılı ve tam kapalı pano yapısı Pano tabanında kablo giriş plakaları Montaj plakası Kilit: 3 mm double-bit
NEMA koruma sınıfı	NEMA 12
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP	IP 55
IK kodu	IK08
Ölçüler	Genişlik: 1.000 mm Yükseklik: 760 mm Derinlik: 300 mm
Malzeme kalınlığı, kapı	2 mm
Malzeme kalınlığı, kutu	1,5 mm
Montaj plakası malzeme kalınlığı	3 mm
Montaj plakası (G x Y)	944 mm x 730 mm
Kapı adeti	2
Kilit sayısı	2

Özellikleri

Kilit	Kilit modeli: Cam-lock ile Kilit sayısı: 2 Kapak parçası: 3 mm double-bit
Flanş plakası	Boy: 4 Sayı: 2
Ana malzeme	Çelik sac
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	51,1 kg
Brüt ağırlık	54,5 kg
Gümrük tarifesi numarası	94032080
ECLASS 8.0	27180101
Ürün açıklaması	AE Kompakt pano, GYD:1000x760x300mm

Onaylar

Onaylar	DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Açıklamalar	Uygunluk bildirimini Uygunluk bildirimini UK