

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AX 1261.000

## Basic pano AX, elik sac

Durum: 24.06.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AX 1261.000 - Basic pano AX, elik sac

Tavanda, tabanda ve yanlarda kabartmalı pano ıkıntıları olan AX kompakt pano, VX25 byk panonun iyi bilinen 25 mm sistem ızgarasını yansıtır. Bu benzersiz, patentli sistem sayesinde, AX kompakt panoları tm geniřletme ve gclendirme durumları iin hazırlanmıřtır. Sistem bileřenleri ve aksesuarları kolayca, hızlı ve gvenli bir řekilde monte edilebilir ve delmeden raylara takılabilir.



## zellikleri

Model numarası	AX 1261.000
Fayda	<p>Dahili montaj rayı ve eřitli sistem aksesuarlarımızla birleřtirilmiř 25 mm sistem ızgarasındaki entegre pano konumlandırıcıları sayesinde daha fazla dahili montaj seeneęi</p> <p>Delme gerektirmeden i montaj rayını monte ederek koruma kategorisini (UL onayı) korur.</p> <p>Taban montaj rayı sayesinde ilave montaj seviyesi ve artırılmıř tařıma kapasitesi</p> <p>Rittal yapılandırıcı RiPanel ile kolay planlama ve konfigrasyon</p>
Malzeme	<p>Kutu: elik sac</p> <p>Kapı: elik sac, evresi kpk PU conta</p>
Yzey	<p>Pano ve kapı: Daldırma astar stne dıřtan toz kaplamalı, dokulu boya</p> <p>Montaj plakası: inko kaplamalı</p>
Renk	RAL 7035

# Özellikleri

Teslimat kapsamı  
Kapılı pano  
Pano tabanında kablo giriş plakaları  
Montaj plakası  
Delikli kapı çıtaları  
Kilit: 3 mm double-bit

NEMA koruma sınıfı  
NEMA 1  
NEMA 3R  
NEMA 4  
NEMA 12

EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı  
IP  
IP

UL 50E uyarınca tip  
derecelendirmesi  
Tip 1  
Type 3R  
Type 4  
Tip 12

IK kodu  
IK10

Ölçüler  
Genişlik: 600 mm  
Yükseklik: 1.200 mm  
Derinlik: 400 mm

Malzeme kalınlığı, kapı  
2 mm

Malzeme kalınlığı, kutu  
1,5 mm

Montaj plakası malzeme kalınlığı  
2,5 mm

Montaj plakası (G x Y)  
545 mm x 1.175 mm

Kapı adeti  
1

Kapı dayanağı değiştirilebilir  
Evet

Kilit  
Kilit modeli: 3 noktalı kilit sistemi  
Kilit sayısı: 1  
Kapak parçası: 3 mm double-bit

Flanş plakası  
Boy: 7  
Sayı: 1

Ana malzeme  
Çelik sac

Paketteki adet  
1 adet

## Özellikleri

Net ağırlık	50,2 kg
Brüt ağırlık	53,5 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)	186,35 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama	Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası	94032080
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Ürün açıklaması	AX kompakt pano, GYD: 600x1200x400 mm, çelik sac, montaj plakalı, tek kapılı, 3 nokta kilit sistemli

## Onaylar

Onaylar	Bureau Veritas DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Açıklamalar	Üreticinin bildirimini Uygunluk bildirimini Uygunluk bildirimini UK PCF-declaration