

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 1280.000

Basic pano AX, elik sac

Durum: 07.06.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 1280.000 - Basic pano AX, elik sac

Tavanda, tabanda ve yanlarda kabartmalı pano ıkıntıları olan AX kompakt pano, VX25 byk panonun iyi bilinen 25 mm sistem ızgarasını yansıtır. Bu benzersiz, patentli sistem sayesinde, AX kompakt panoları tm geniřletme ve gclendirme durumları iin hazırlanmıřtır. Sistem bileřenleri ve aksesuarları kolayca, hızlı ve gvenli bir řekilde monte edilebilir ve delmeden raylara takılabilir.



zellikleri

Model numarası	AX 1280.000
Fayda	<p>Dahili montaj rayı ve eřitli sistem aksesuarlarımızla birleřtirilmiř 25 mm sistem ızgarasındaki entegre pano konumlandırıcıları sayesinde daha fazla dahili montaj seeneđi</p> <p>Delme gerektirmeden i montaj rayını monte ederek koruma kategorisini (UL onayı) korur.</p> <p>Taban montaj rayı sayesinde ilave montaj seviyesi ve artırılmıř tařıma kapasitesi</p> <p>Rittal yapılandırıcı RiPanel ile kolay planlama ve konfigrasyon</p>
Malzeme	<p>Kutu: elik sac</p> <p>Kapı: elik sac, evresi kpk PU conta</p>
Yzey	<p>Pano ve kapı: Daldırma astar stne dıřtan toz kaplamalı, dokulu boya</p> <p>Montaj plakası: inko kaplamalı</p>
Renk	RAL 7035

Özellikleri

Teslimat kapsamı
Kapılı pano
Pano tabanında kablo giriş plakaları
Montaj plakası
Delikli kapı çıtaları
Kilit: 3 mm double-bit

NEMA koruma sınıfı
NEMA 1
NEMA 3R
NEMA 4
NEMA 12

EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı
IP
IP 66

UL 50E uyarınca tip
derecelendirmesi
Tip 1
Type 3R
Type 4
Tip 12

IK kodu
IK10

Ölçüler
Genişlik: 800 mm
Yükseklik: 1.200 mm
Derinlik: 300 mm

Malzeme kalınlığı, kapı
2 mm

Malzeme kalınlığı, kutu
1,5 mm

Montaj plakası malzeme kalınlığı
2,5 mm

Montaj plakası (G x Y)
745 mm x 1.175 mm

Kapı adeti
1

Kapı dayanağı değiştirilebilir
Evet

Kilit
Kilit modeli: 3 noktalı kilit sistemi
Kilit sayısı: 1
Kapak parçası: 3 mm double-bit

Flanş plakası
Boy: 5
Sayı: 2

Ana malzeme
Çelik sac

Paketteki adet
1 adet

Özellikleri

Net ağırlık	63 kg
Brüt ağırlık	63,5 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)	201,46 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama	Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası	94032080
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Ürün açıklaması	AX kompakt pano, GYD: 800x1200x300 mm, çelik sac, montaj plakalı, tek kapılı, 3 nokta kilit sistemli

Onaylar

Onaylar	Bureau Veritas DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Açıklamalar	Üreticinin bildirimini Uygunluk bildirimini Uygunluk bildirimini UK PCF-declaration