

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 1304.000

Basic pano AX, paslanmaz elik

Durum: 05.05.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 1304.000 - Basic pano AX, paslanmaz çelik

Sağlam paslanmaz çelikten yapılmış panolar, kapsamlı bir sistem genişletmesinin delme işlemi olmadan hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilebildiği entegre bir konum belirleme sistemine sahiptir.



Özellikleri

| | |
|---|--|
| Model numarası | AX 1304.000 |
| Malzeme | Pano: Paslanmaz çelik Kapı: Paslanmaz sac, her yandan köpük PU conta Montaj plakası: Çelik sac Paslanmaz çelik 1.4404 (AISI 316L) |
| Yüzey | Pano ve kapı: Fırçalanmış, kum kalınlığı 400 pürüzlülük < 0,8 µm Montaj plakası: Çinko kaplamalı |
| Teslimat kapsamı | Kapılı pano, açılma açısı 130° Montaj plakası Kilit: 3 mm double-bit |
| NEMA koruma sınıfı | NEMA 1 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 4X NEMA 12 |
| EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP | IP 66 |
| UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi | Tip 1 Type 3R Type 4 Type 4X Tip 12 |

Özellikleri

| | |
|----------------------------------|--|
| İK kodu | İK10 |
| Ölçüler | Genişlik: 600 mm Yükseklik: 600 mm Derinlik: 210 mm |
| Malzeme kalınlığı, kapı | 1,5 mm |
| Malzeme kalınlığı, kutu | 1,5 mm |
| Montaj plakası malzeme kalınlığı | 2,5 mm |
| Montaj plakası (G x Y) | 550 mm x 575 mm |
| Kapı adeti | 1 |
| Kilit | Kilit modeli: Cam-lock ile Kilit sayısı: 2 Kapak parçası: 3 mm double-bit Material lock: Paslanmaz çelik 1.4404 (AISI 316L) |
| Ana malzeme | Paslanmaz çelik 1.4404 (AISI 316L) |
| Paketteki adet | 1 adet |
| Net ağırlık | 21 kg |
| Brüt ağırlık | 21,98 kg |
| Gümrük tarifesi numarası | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ETIM 8 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Ürün açıklaması | AX kompakt pano, GYD: 600x600x210 mm, paslanmaz çelik 1.4404, montaj plakalı, tek kapılı, bir mandallı kilit |

Onaylar

Onaylar

Onaylar

Bureau Veritas
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)

Açıklamalar

Uygunluk bildirimi
PCF-declaration