

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



HD 1319.600

Kompakt pano HD, çift kapılı

Durum: 03.07.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



HD 1319.600 - Kompakt pano HD, çift kapılı

Yiyecek & içecek endüstrisinin ihtiyaçlarına göre tasarlanmış pano çözümü. Tavan öne doğru 30° eğimli. Gıdalardan açıkça ayırt edilen mavi renkli conta



Özellikleri

Model numarası	HD 1319.600
Dizayn	Hijyenik dizayn kutu
Malzeme	Pano ve kapılar: Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304) Montaj plakası: Çelik sac Kilit göbeği HD: Paslanmaz çelik 1.4404 (AISI 316L) Conta: Silikon, FDA yönetmeliği 21 CFR 177.2600 ile uyumlu
Yüzey	Pano ve kapı: Fırçalanmış, kum kalınlığı 400 pürüzlülük < 0,8 µm Montaj plakası: Çinko kaplamalı Conta: Mavi boyalı (RAL 5010)
Teslimat kapsamı	Her yandan kapalı pano Preslenmiş contalı kapı Montaj plakası
Ölçüler	Genişlik: 1.010 mm Yükseklik, ön: 1.250 mm Yükseklik arka: 1.480 mm Derinlik: 400 mm
Montaj plakası (G x Y)	945 mm x 1.175 mm
Kapı açılma açısı	125°
IK kodu	IK08

Özellikleri

Ana malzeme	Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304)
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı	IP 66 IP X9
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 3 NEMA 3X NEMA 4 NEMA 4X NEMA 12 NEMA 13
UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi	Tip 1 Tip 3 Type 3X Type 4 Type 4X Tip 12 Tip 13
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	91,2 kg
Brüt ağırlık	92,5 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)	285,21
Gümrük tarifesi numarası	94032080
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Ürün açıklaması	HD kompakt pano, GYD: 1010x1250(H1)x1480(H2)x400 mm, paslanmaz çelik, 1.4301, montaj plakalı, menteşeli kapılı ve silikon contalı

Onaylar

Onaylar	UL + C-UL (listed)
---------	--------------------

Onaylar

Açıklamalar

Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK
PCF-declaration